



## Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 13ZOLL



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 cola

#### Napotek:

#### Prednost:

- Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

### Tehnični opis

Število ključev	13
Mere zeva ključa	colski
Položaj obroča	15 stopinj

Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 7/8 col	613520 7/8
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 15/16 col	613520 15/16
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 3/8 col	613520 3/8
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 13/16 col	613520 13/16
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 3/4 col	613520 3/4
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 9/16 col	613520 9/16
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 1/4 col	613520 1/4
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 1 col	613520 1
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 5/16 col	613520 5/16
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 5/8 col	613520 5/8
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 1/2 col	613520 1/2
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 11/16 col	613520 11/16
Obročno viličasti ključ, colski Zev ključa 7/16 col	613520 7/16