



## Garnitura preciznih rebrastih pil SH 2 = fini, 13-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	528010
GTIN	2050001697646
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Surovci **preciznih švicarskih rebrastih pil** so kovani iz specialnega jekla, brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino, trdota **65 – 66 HRC**. Enakomeren nasek povsem do konice je dokaz za kakovost teh pil, ki jih odlikuje najvišja točnost oblike, izredna učinkovitost in dolga življenjska doba.

#### Uporaba:

Za izvajanje zahtevnih del z občutkom, tudi za zelo trde materiale, npr. v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.

#### Obseg dobave:

V rolo-torbici. Po 1 pila art. 528050 oblike 911 – 985.

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fini
Švicarski nasek	2
Številka naseka	38 cm
Celotna dolžina	150 mm
Število posamičnih pil	13

Vrsta izdelka

Precizne rebraste pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Uni	pogojno primerno		

## Pribor

Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 917	528050 917
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 916	528050 916
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 981	528050 981
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 974	528050 974
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 964	528050 964
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 984	528050 984
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 952	528050 952
Rolo-torbica za rebraste pile Število žepov 13	528510 13
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 911	528050 911

Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 965	528050 965
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 930	528050 930
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 942	528050 942
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 985	528050 985
Precizna rebrasta pila, finaDolžina 150 mm Tip 914	528050 914