

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 10-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Ena fiksna in ena premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.** Z vnosom prednastavljenih vrednosti se lahko določijo tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj s polnilnim paketom s priključnim priborom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A3, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A4.

Tehnični opis

Minimalna širina utora	1,5 mm
Točnost	±0,010 mm
Maksimalna globina utora	4 mm
Merilna sila	0,8 - 1,3 N
Natančnost ponovitve	0,005 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1 mm

Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	46 mm
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb	4,4 mm
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf	4,4 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Akumulatorska
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S

Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Adapter za vmesnike Tip A4	498954 A4

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Adapter za vmesnike Tip A3	498954 A3