



Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 154



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630002 154
GTIN	4045197516787
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

154-delni komplet – 1/4; 1/2-colski: 32 nasadnih ključev 1/4, 1/2 cole, 6-kotni 4–32 mm

20 globokih nasadnih ključev 1/4, 1/2 cole, 6-kotni 4–24 mm

6 nasadnih ključev z magnetom 5,5–13 mm

(s 6-kotnim držalom E 6,3)

1 spojno držalo E 6,3 6-robo na 1/4-colski štirikotnik

1 spojno držalo E 6,3 6-robo na 1/2-colski štirikotnik

50-delna garnitura 1/4-colskih vijačnih nastavkov v škatli iz umetne mase

2 raglji z izmetačem, 1/4 cole in 1/2 cole

Natični ročaj, 1/4-colski

T-ročaj, 1/4-colski

2 kardanska zgloba 1/4, 1/2 cole

4 podaljški 1/4, 1/2-colski 50, 100, 125, 250 mm
 1 drsna glava za 1/2-colski podaljšek
 9 ključev za notranji šestkotnik z okroglo glavo 1,5–10 mm
 Natični viličasti ključ 14, 8 x 24 mm
 5 dvostranskih obročnih ključev z ragljo 10–19 mm
 1 adapter za nastavke za C 6,3/pogon 10 mm 6-kotni
 1 adapter 10 mm 6-robi na 1/4-colski štirikotnik z izmetačem
 1 adapter 19 mm 6-robi na 1/2-colski štirikotnik z adapterjem
 1 viličasti ključ s polžem 200 mm
 1 teleskopsko magnetno prijemalo 135–635 mm
 Shranjevanje v: plastični kovček (550×420×105 mm)

Tehnični opis

Število delov	154
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	TriWing
Pogonski profil	Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-32 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva BLUE	630003 BLUE
----------------------------------	-------------

Sponka iz umetne mase Barva RED

630003 RED