



Garnitura nasadnih ključev, metrični/colski, 1/2-colski 4-kotnik 45-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638810
GTIN	4018754079445
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22. Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/4 col (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključi: 22 kosov, art. 642100

vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

12-kotni nasadni ključi: 17 kosov, art. 642400

vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300

Podaljški: 3 kosi, art. 641000

vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Višina: 53 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 10-34 mm

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 3/8-1.1/4 col

Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	45
Mere zeva ključa	metrični / colski
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	10-34 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	3/8-1.1/4 col
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	540 mm
Širina	290 mm
Višina	53 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13/16 col	642400 13/16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642100 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642100 24
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1.1/16 col	642400 1.1/16
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642100 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642100 17
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 9/16 col	642400 9/16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642100 34
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 25 mm	642100 25
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642100 10
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642100 32

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642100 18
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642100 11
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1.1/8 col	642400 1.1/8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642100 30
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 25/32 col	642400 25/32
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 5/8 col	642400 5/8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642100 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 3/4 col	642400 3/4
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642100 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 7/8 col	642400 7/8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 7/16 col	642400 7/16
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1.1/4 col	642400 1.1/4
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642100 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642100 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19/32 col	642400 19/32
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole Tip	640100
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1.3/16 col	642400 1.3/16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 3/8 col	642400 3/8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 20 mm	642100 20
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 23 mm	642100 23
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642100 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1/2 col	642400 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642100 27
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 28 mm	642100 28
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 26 mm	642100 26

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642100 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11/16 col	642400 11/16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 1 col	642400 1
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15/16 col	642400 15/16