



Garniture vijčnih nastavkov z orodjem za upravljanje 17-delna, ESD



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676225
GTIN	4013288183934
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijčnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijčnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674247, vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos, podobno art. 674250, vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos art. 674260 vel. 5,5/89

ESD-ročaj izvijača: 1 kos art. 676415 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3

Tehnični opis

6-kotno držalo vijčnega nastavka	E 6,3
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Oznaka proizvajalca	KK 60 ESD
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Število delov	17
Orodje za upravljanje	Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX10/89 mm	674250 TX10/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 6/89 mm	674247 6/89
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4 cole E 6,3 Širina konice/celotna dolžina 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674200 2/89
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm	674220 1/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674200 3/89
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX25/89 mm	674250 TX25/89
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX30/89 mm	674250 TX30/89
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674220 3/89
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX15/89 mm	674250 TX15/89
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674220 2/89

Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 3/89 mm	674247 3/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 5/89 mm	674247 5/89
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo, ESD 6-kotno držalo 6,3 mm	676415 6,3
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX20/89 mm	674250 TX20/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm	674200 1/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 4/89 mm	674247 4/89