



Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: GSA1214



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorska sabljasta žaga Bosch s sistemom SDS za hitro in udobno zamenjavo listov.

- **Li-ionska tehnologija Bosch Professional za dolgo življenjsko dobo in odlično zmogljivost akumulatorjev.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Ergonomski ročaj z mehkim držalom.**
- **Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.**

Kompaktna sabljasta žaga z majhno maso in majhnim obsegom ročaja, tudi za delo nad glavo in z eno roko.

S **prikazom zaščite pred preobremenitvijo in stanja napolnjenosti**. Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.

Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom, 2 žaginima listoma, 2 li-ionskima akumulatorjema in hitrim polnilnikom. Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/3,0 Ah, hitrim polnilnikom, 1 listom za sabljasto žago S 522 EF, prilagodljivim za kovino, 1 listom za sabljasto žago S 511 DF, prilagodljivim za les in kovino, L-BOXX 102, pokrovom za L-BOXX-vložek za polnilnik akumulatorjev, 1/2 L-BOXX-vložkom za napravo, 1/2 L-BOXX-vložkom za polnilnik akumulatorjev.

Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073859.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Oznaka proizvajalca	GSA 12 V-14
Posebnosti	SDS, LED
Napetost akumulatorja	12 V
Število hodov	0 - 3000 min ⁻¹
Dolžina hoda	14,5 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	12 m/s ²
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Masa	1,2 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073851 B12
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EF	588600 922EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EHM	588600 922EHM
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122BF	588600 1122BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922BF	588600 922BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122EF	588600 1122EF