



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 28-delna, Tip: P



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630295 P
GTIN	4013288173898
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M6.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

Vel. S – z dvosmerno ragljo art. 632295. Vel. P - s skozijskim 4-kotnikom art. 632290.

Obseg dobave:

6-robni nasadni ključ: 9 kosov vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa art. 675320 vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 6 kosov, art. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 150 mm

Podaljšek Wobbel: 1 kos 56 mm

Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos, 1/4-colski 4-kotni nastavek – 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke

Raglja, dvosmerna (vel. S): 1 kos, art. 632295

Raglja s skozičnikom (vel. P): 1 kos, art. 632290

Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprejemalno zadrgo

Tehnični opis

Število delov	28
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Oznaka proizvajalca	8100 SA 7
Pakiranje	Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina	204 mm
Širina	91 mm
Višina	51 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675320 1/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	675240 4
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675310 3/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	675240 6
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675310 2/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675320 2/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	675240 5
Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skozišnjim 4-kotnikom, 1/4 cole z izmetačem	632290
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675240 3
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20