

**Varnostni sesalnik ATTIX, Oznaka proizvajalca: 33-2HIC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078542 33-2HIC
GTIN	5711145392107
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro / suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**.

· **Popolnoma samodejni sistem za čiščenje filtra InfiniClean.**

Kompakten **varnostni sesalnik** za delo z nevarnim prahom **razreda L, M, H in azbestom.**

· **Mehki zagon, regulacija števila vrtljajev.**

· **Vtičnica z vklopno avtomatiko, antistatična.**

Obseg dobave:

Vključno s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom. Vklj. s pralnim filtrom PTFE, **antistatično sesalno cevjo** Ø 32 mm, podaljševalno cevjo iz nerjavnega jekla D 36 (2 × 505 mm), ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi iz nerjavnega jekla, šobo za industrijska tla 300 mm, šobo za reže, antistatičnim adapterjem za orodje.

Napotek:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	33-2HIC
Vklopna avtomatika	da
Vakuum	250 mbar
Število turbin	1
Širina	385 mm
Pretok zraka	75 l/s
Antistatični sistem	da
Dolžina kabla	7,5 m
Ø cevi	36 mm
Čiščenje filtra	InfiniClean™, popolnoma avtomatska
Prostornina zbiralnika	30 l
Poraba moči	1400 W
Dolžina	565 mm
Delovni hrup	60 dB(A)
Stopnja izločanja	99,9 %
Višina	520 mm
Dolžina sesalne cevi	4 m
Masa	14,5 kg
Razred sesanja prahu	L
Razred sesanja prahu	H
Razred sesanja prahu	M
Razred sesanja prahu	Azbest
Posebnosti	Varnostni sesalnik
Filtrski sistem	Ploščati filter PTFE
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Nadomestni filter za tip sesalnika 33-2HIC	078548 33-2HIC
Delavniška garnitura Oznaka proizvajalca ATTIX5	078543 ATTIX5
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika 33-2HIC	078549 33-2HIC