

**Garant****Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 29607****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360014 29607
GTIN	4045197885104
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Središčna izvrtina  $\varnothing$  25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.

**Material:**

**Osnovna plošča** iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808/12805.

**Napotek:**

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

za tip stroja: Hermle C12 / 22 / 250

$\varnothing$  vpenjala: 120 mm

Število vpenjal: 4

$\varnothing$  A: 330 mm

Višina H: 44 mm

Medosna razdalja S: 200 mm

**Tehnični opis**

za tip stroja	Hermle C12 / 22 / 250
Medosna razdalja S	200 mm
$\varnothing$ vpenjala	120 mm

Tip	29607
Število vpenjal	4
Ø A	330 mm
Višina H	44 mm
Križna mera	da
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Sistem vpenjanja z ničelno točko

## Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/190	360025 18M16/190
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
	360025 30M24/190

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip  
30M24/190

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip  
12M10/138

360025 12M10/138

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip  
12M10/190

360025 12M10/190

Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 29611

360021 29611

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16

360025 18M16

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10

360025 25M10