



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 28-delna, Tip: P



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637935 P
GTIN	4013288173942
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M12 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6–M12.

#### Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

#### Vsebina:

S skoznjim 4-kotnikom art. 640390.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 10 kos. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kotni nasadni ključi, 5/16-colski: 4 kosi art. 675440 vel. 5; 6; 8; 10

Vijačni nastavki za profil Phillips, 5/16-colski: 2 kosa, art. 675400 vel. 2; 3

Vijačni nastavki za profil Torx®, 5/16-colski: 8 kosov, art. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Podaljšek s hitrovrtljivim tulcem: 1 kos 250 mm

Podaljšek Wobble: 1 kos 50 mm

Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos s 4-kotnim nastavkom 1/2 cole – vpenjalo za vijačne nastavke, 5/16 cole

Raglja (vel. S): 1 kos art. 640395 s preklopno ročico

Raglja (vel. P): 1 kos art. 640390 s skoznjim 4-kotnikom

Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s prijemalno zadrgo

## Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	28
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-10 mm
Oznaka proizvajalca	8100 SC 7
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Dolžina	325 mm
Širina	148 mm
Višina	73 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX20	675470 TX20
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX27	675470 TX27
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Vijačni nastavek za profil Phillips, 5/16 cole C 8 Velikost križne zareze 2	675400 2
Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	675440 6
Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	675440 5

Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skozišnjim 4-kotnikom, 1/2 cole z izmetačem	640390
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX30	675470 TX30
Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675440 3
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8profil Hex-Plus 6-kotnik 8 mm	675440 8
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Vijačni nastavek za Torx®, 5/16 cole C 8 Profil Torx® TX45	675470 TX45