

Garant GRIDLINE

Delavniški voziček ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Število predalov: 10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914524 10
GTIN	4045197892171
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo **podlogo GARANT GridLine**, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

GARANT ComfortClose. Predali s samodejnim zapiranjem in blaženjem.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 10 × 75 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobaravno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

Robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75;

pregradne letve art. 951510 vel. 75;
vtične pregradne ploščice art. 951721–951821 vel. 75.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina	800 mm
Masa	90,4 kg
Višina	1000 mm
Število predalov	10
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Serija	Delavniški voziček ToolCar
Serija	ToolCar
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×16
Nosilnost predalov/polic	30 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm

951510 75

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21