

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali Comfort Close, 20×16G, Število predalov: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	914564 8
GTIN	4045197892270
Razred artikla	9GT

Opis

Izvedba:

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Predelek mize z **2 odlagalnima policama** in vrati. **Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.**

Centralno zaklepanje zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale. Predali z **GARANT Comfort Close**, s samodejnim zapiranjem in blaženjem.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**, srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material: robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 125;

pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 125;
vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75 in art. 951731 – 951821 vel. 125.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	400 mm
Višina	1000 mm
Globina	500 mm
Širina	1195 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	8
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna površina predalov v G	20×16
Serija	Delovna miza na kolesih ToolTruck
Serija	ToolTruck
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konfigurator, relevantno	da
Nosilnost predalov/polic	30 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	20×16G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm

951510 125

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75
Policanepomična Tip 1	914774 1
Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G	915567 G
Puša ključavnice za GridLine Tip VA21	914227 VA21