

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih s 5 predali, enostranska, 20×16G, Število predalov: 5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914580 5
GTIN	4045197892300
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz jeklene pločevine delovne mize na kolesih je opremljeno z 2 vgrajenima policama. Stranska stena je perforirana za obešanje dodatne opreme, □ 9×9 mm v mreži po 37 mm. Notranjost predalov je gladka, vendar kljub temu primerna za razdelbo. Sprostitev predala s pomočjo centralne ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predal s centralnim zaklepanjem s **cilindrično ključavnico**. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi). Delovna plošča iz **bambusa** debeline 25 mm, primerna za namestitev primeža.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.

Napotek:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnični opis

Globina	525 mm
Masa	64 kg
Število predalov	5
Višina	900 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina	1000 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna površina predalov v G	20×16
Konfigurator, relevantno	da
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	20×16G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm	951510 125
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75
Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G	915567 G

