



## Delavniški voziček s 7 predali, Število predalov: 7



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 9147107       |
| GTIN                  | 4045197892348 |
| Razred artikla        | 92V           |

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta jeklena konstrukcija delovnega vozička je opremljena s polico iz umetne mase ABS in ročajem za potiskanje. Zapora predalov se sprosti, ko predal privzdignete.

#### Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

#### Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 12 preglednih letev 410 mm.

#### Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva RAL 7035 v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

#### Napotek:

Primerni so vložki iz trde pene v velikostih 16×20G in 8×20G iz skupine 95. Vložki iz trde pene GARANT niso skladni.

### Tehnični opis

|        |         |
|--------|---------|
| Višina | 1005 mm |
| Masa   | 50,3 kg |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Globina                         | 450 mm             |
| Število predalov                | 7                  |
| Uporabna globina predalov       | 410 mm             |
| Širina                          | 720 mm             |
| Uporabna širina predalov        | 530 mm             |
| Nosilnost predalov/polic        | 15 kg              |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 75 %               |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm             |
| Cilindrična ključavnica         | Modularni vložek   |
| Vrsta izdelka                   | Delavniški voziček |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19                                  | 952428 19 |
| Garnitura momentnih ključev 60 Nm 3/8-colski Število orodij 22                          | 953961 22 |
| Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8                          | 954210 8  |
| Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik, s tremi profili Število orodij 8              | 952931 8  |
| Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19                                  | 952435 19 |
| Garnitura merilnega orodja Število orodij 6   | 952073 6  |
| Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5                                    | 954539 5  |
| Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski Število orodij 37                                | 953748 37 |
| Garnitura kladiv Število orodij 3   | 954665 3  |
| Garnitura merilnega orodja Število orodij 7   | 952078 7  |
| Garniture klešč Število orodij 5  | 954207 5  |
| Garnitura preciznih klešč za varnostne obročenotranji varnostni obroči Število orodij 8 | 954217 8  |
| Garnitura delavniških pil Število orodij 10   | 952218 10 |

|   |           |
|---|-----------|
| Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 14                           | 953190 14 |
| Garnitura delavniških pil Število orodij 5  | 952215 5  |
| Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 15                           | 953181 15 |
| Garnitura izvijačev za matice s T-ročajem Število orodij 5                                  | 952657 5  |
| Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5  | 954537 5  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 11   | 953444 11 |
| Garnitura obročnih ključev z ragljo Število orodij 10                                       | 952425 10 |
| Garnitura izvijačev Število orodij 10   | 953435 10 |
| Garniture klešč Število orodij 5  | 954201 5  |
| Garnitura dvostranskih obročnih ključev, zaviti Število orodij 8                            | 952443 8  |
| Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo JOKER Število orodij 11                       | 952440 11 |
| Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski Število orodij 37                                    | 953741 37 |
| Izvijač s kapo za udarjanje Število orodij 8  | 953447 8  |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30                                    | 953747 30 |
| Garnitura cevnih ključev Število orodij 5   | 954204 5  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 11   | 953438 11 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30                                    | 953751 30 |
| Puša za ključavnico 225-010-43 brez cilindričnega vložka                                    | 914208    |
| Garniture nasadnih ključev Število orodij 9   | 952661 9  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 13   | 953431 13 |
| Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10                                 | 952432 10 |
| Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom / izvijačev za notranji 6-kotnik Število orodij 17 | 952919 17 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 31                                    | 953749 31 |
| Garnitura preciznih klešč za varnostne obročezunanji varnostni obroči Število orodij 8      | 954220 8  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 9  | 953441 9  |

|   |           |
|---|-----------|
| Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem Število orodij 9                 | 953185 9  |
| Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10           | 952422 10 |
| Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8        | 954214 8  |
| Garnitura momentnih ključev 120 Nm 1/2-colski Število orodij 23       | 953966 23 |
| Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7 | 952926 7  |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski Število orodij 46              | 953744 46 |
| Izvijač za električarje, v celoti izoliran Število orodij 11          | 954534 11 |
| Garnitura dvostranskih obročnih ključev Število orodij 11             | 952447 11 |
| Garnitura škarij Število orodij 5                                     | 954883 5  |
| Garnitura nasadnih ključev, v celoti izolirani Število orodij 7       | 954532 7  |
| Zarisovanje in žaganje Število orodij 8                               | 954890 8  |
| Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7 | 952921 7  |
| Dopolnilna garnitura, 1/2-colska Število orodij 23                    | 953755 23 |
| Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 15     | 953182 15 |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski Število orodij 46              | 953743 46 |
| Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem Število orodij 9                 | 953186 9  |
| Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7 | 952922 7  |
| Garnitura izvijačev za matice s T-ročajem Število orodij 5            | 952658 5  |
| Garnitura obročnih ključev z ragljo Število orodij 10                 | 952426 10 |
| Garniture klešč Število orodij 5                                      | 954208 5  |
| Garnitura izvijačev Število orodij 13                                 | 953432 13 |
| Garniture nasadnih ključev Število orodij 8                           | 952655 8  |