

**Delavniški voziček z v celoti izvlečljivimi predali, Število predalov: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914705 7
GTIN	4045197892331
Razred artikla	92V

Opis**Izvedba:**

Čvrsta jeklena konstrukcija delovnega vozička je opremljena s polico iz umetne mase ABS in ročajem za potiskanje. Zapora predalov se sprosti, ko predal privzdignete.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 12 preglednih letev 410 mm.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva RAL 7035 v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Napotek:

Primerni so vložki iz trde pene v velikostih 16×20G in 8×20G iz skupine 95. Vložki iz trde pene GARANT niso skladni.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	410 mm
Višina	1005 mm

Uporabna širina predalov	530 mm
Širina	720 mm
Število predalov	7
Masa	56 kg
Globina	450 mm
Nosilnost predalov/polic	30 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19	952428 19
Garnitura izvijačev Število orodij 9	953441 9
Garnitura dvostranskih obročnih ključev, zaviti Število orodij 8	952443 8
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10	952432 10
Garnitura izvijačev Število orodij 11	953438 11
Garnitura momentnih ključev 60 Nm 3/8-colski Število orodij 22	953961 22
Garnitura izvijačev Število orodij 13	953431 13
Garnitura preciznih klešč za varnostne obročezunanji varnostni obroči Število orodij 8	954220 8
Garnitura dvostranskih obročnih ključev Število orodij 11	952447 11
Garnitura delavniških pil Število orodij 5	952215 5
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski Število orodij 37	953748 37
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953435 10
Garnitura izvijačev Število orodij 11	953444 11
Garnitura nasadnih ključev, v celoti izolirani Število orodij 7	954532 7

Garnitura cevnih ključev Število orodij 5	954204 5
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik, s tremi profili Število orodij 8	952931 8
Garnitura merilnega orodja Število orodij 7	952078 7
Izvijač s kapo za udarjanje Število orodij 8	953447 8
Garniture nasadnih ključev Število orodij 9	952661 9
Garnitura dvostranskih viličastih ključev Število orodij 10	952422 10
Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5	954537 5
Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 14	953190 14
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8	954214 8
Garnitura delavniških pil Število orodij 10	952218 10
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7	952921 7
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7	952926 7
Garnitura izvijačev za matice s T-ročajem Število orodij 5	952657 5
Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo JOKER Število orodij 11	952440 11
Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče Število orodij 8	954210 8
Garnitura škarij Število orodij 5	954883 5
Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 15	953181 15
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 31	953749 31
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 19	952435 19
Garnitura preciznih klešč za varnostne obročenotranji varnostni obroči Število orodij 8	954217 8
Garniture klešč Število orodij 5	954201 5
Garnitura kladiv Število orodij 3	954665 3
Garniture klešč Število orodij 5	954207 5

Garnitura klešč, v celoti izolirane Število orodij 5	954539 5
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski Število orodij 37	953741 37
Puša za ključavnico 225-010-43 brez cilindričnega vložka	914208
Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom / izvijačev za notranji 6-kotnik Število orodij 17	952919 17
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem Število orodij 9	953185 9
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski Število orodij 46	953744 46
Garnitura merilnega orodja Število orodij 6	952073 6
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30	953747 30
Garnitura obročnih ključev z ragljo Število orodij 10	952425 10
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954890 8
Izvijač za električarje, v celoti izoliran Število orodij 11	954534 11
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 30	953751 30
Garnitura momentnih ključev 120 Nm 1/2-colski Število orodij 23	953966 23
Vodilo, par Tip 30	915095 30
Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik s T-ročajem Število orodij 7	952922 7
Garnitura obročnih ključev z ragljo Število orodij 10	952426 10
Garnitura izvijačev Število orodij 13	953432 13
Dopolnilna garnitura, 1/2-colska Število orodij 23	953755 23
Garnitura izvijačev za matice s T-ročajem Število orodij 5	952658 5
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski Število orodij 46	953743 46
Izvijač za profil Torx®, s T-ročajem Število orodij 9	953186 9
Garniture nasadnih ključev Število orodij 8	952655 8
Izvijač za profil Torx® in za notranji 6-kotnik Število orodij 15	953182 15
Garniture klešč Število orodij 5	954208 5