

**Garnitura obročno viličastih ključev, kromirani, Število ključev: 23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613960 23
GTIN	4045197463821
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Tehnični opis

Število ključev	23
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613950 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613950 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613950 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm	613950 20
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 34 mm	613950 34
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613950 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 32 mm	613950 32
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613950 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613950 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613950 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613950 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613950 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 30 mm	613950 30
Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm	613950 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613950 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613950 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613950 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 27 mm	613950 27
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613950 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613950 6
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613950 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613950 12