

**HOLEX****Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, kromirani, Število ključev: 13****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615960 13     |
| GTIN                  | 4045197463838 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Obseg dobave:**

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 26; 27 × 32; 30 × 34; 36 × 41

**Tehnični opis**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Število ključev   | 13                   |
| Mere zeva ključa  | metrični             |
| Položaj obroča    | 75 stopinj           |
| Postopek izdelave | kovani v utopu       |
| Material          | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina          | kromiran             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Značilnost blagovnega imena | kromirani     |
| Vrsta izdelka               | Vijačni ključ |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm | 615900 10X11 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm   | 615900 6X7   |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 36X41 mm | 615900 36X41 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm | 615900 12X13 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 24X26 mm | 615900 24X26 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 21X23 mm | 615900 21X23 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm | 615900 16X17 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 30X34 mm | 615900 30X34 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm | 615900 14X15 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm | 615900 20X22 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm | 615900 18X19 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 27X32 mm | 615900 27X32 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm   | 615900 8X9   |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm | 615950 10X11 |

|   |              |
|---|--------------|
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 21X23 mm | 615950 21X23 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 27X32 mm | 615950 27X32 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm | 615950 12X13 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm | 615950 16X17 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 36X41 mm | 615950 36X41 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm | 615950 18X19 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm | 615950 14X15 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm | 615950 20X22 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm   | 615950 6X7   |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 30X34 mm | 615950 30X34 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 24X26 mm | 615950 24X26 |
| Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm   | 615950 8X9   |