



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 50-delne



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638610
GTIN	4018754331321
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22. Vžigalne svečke 16 in 20,8 mm. Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M12.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: 23 kosov, art. 642100

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

12-kotni nasadni ključ, posebej dolgi: 7 kosov, art. 642500

vel. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Nasadni ključ za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 642450

vel. 16; 20,8

Nasadni ključ s kardanskim zglobom: 6 kosov, art. 642600

vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kosov, art. 643200

vel. 4; 5; 6; 8; 10

T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300

Podaljški: 3 kosi, art. 641000

vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2

Ročaji z zglobom: 1 kos, art. 641200 vel. 396  
 Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2  
 Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine  
 Višina: 53 mm  
 Pogonski 4-kotnik: 1/2 col  
 Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-34 mm  
 Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-10 mm

## Tehnični opis

Število delov	50
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-10 mm
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	540 mm
Širina	290 mm
Višina	53 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642100 30
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642100 18
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642500 17
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642100 27
6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642600 17
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642100 16

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 28 mm	642100 28
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642600 19
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 26 mm	642100 26
6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642600 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642100 11
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642100 17
12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642450 16
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642500 24
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642500 18
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642100 14
6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642600 18
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 20 mm	642100 20
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642100 22
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642500 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 25 mm	642100 25
6-kotni zglobni vložek, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642600 13
12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski Zev ključa 20,8 mm	642450 20,8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642100 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642100 32
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642100 24
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642100 34
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643200 4
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642100 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642100 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 23 mm	642100 23
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642500 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642100 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642100 13
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642500 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642100 19
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642500 27
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642100 10