

**KÄRCHER****Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT30TL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT30TL
GTIN	4039784973299
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **mokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri dosegu nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Velik ploščati filter Eco zgoraj omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Robustna 30-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.**

**Obseg dobave:**

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

**Napotek:**

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

## Tehnični opis

Dolžina	560 mm
Masa	13,9 kg
Dolžina sesalne cevi	2,5 m
Delovni hrup	69 dB(A)
Pretok zraka	74 l/s
Velikost priključka	35 mm
Prostornina zbiralnika	30 l
Število turbin	1
Višina	580 mm
Oznaka proizvajalca	NT 30/1 Tact L *EU
Razred sesanja prahu	L
Poraba moči	1380 W
Vakuum	254 mbar
Čiščenje filtra	Samodejno čiščenje filtra Tact
Dolžina kabla	7,5 m
Širina	370 mm
Filtrski sistem	Ploščati filter Eco
Posebnosti	Robusten zbiralnik z odbijačem
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

## Pribor

Filter za tip sesalnika NT30	072809 NT30
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika NT30	072808 NT30