

**Delovne hlače z oprsnikom CANVAS 320, črna, Konfekcijska velikost DE: 94****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091372 94
GTIN	4030913041162
Razred artikla	09R

**Opis****Izvedba:**

Serija robustnih **delovnih oblačil Canvas 320** nudi visoko zaščito v najrazličnejših delovnih situacijah. Z **gumijasto vrvico v pasu** za udobno namestitvev. **Ojačitve iz materiala Cordura®** na posebej obremenjenih mestih zagotavljajo odpornost proti trganju in obrabi. Tkanina s preprostim vzdrževanjem s prevleko s Teflonom® je **odbojna za umazanijo in vodo**. Odsevni robovi iz **odsevnega materiala 3M™ Scotchlite™** za boljšo vidnost v temi.

**Delovne hlače z oprsnikom** z nastavljivim pasom in povišanim hrbtnim delom. Naramnice z elastičnimi gumijastimi trakovi in varnostnimi vtičnimi zaponkami. Dvojni žep na oprsniku.

- **S Cordura® ojačanimi žepi za kolenske podloge.**
- **Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami.**
- **Ojačana žepa na zadnjici.**
- **Dva stranska žepa iz Cordura®.**
- **Dvojni žep za zložljivi meter iz Cordura®.**
- **Stegenski žep s prišitim žepom za mobilni telefon.**
- **Razporek z zadrgo.**

**Napotek:**

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.

Sestava tkanine: 35 % bombaža

Sestava tkanine: 65 % poliestra

Gramatura materiala/gostota tkanine: 320 g/m<sup>2</sup>

Pranje: 60 °C, pisano perilo

## Tehnični opis

Velikost IT	40L
Velikost FR	40L
Konfekcijska velikost DE	94
Serija	CANVAS 320
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	40L
Spol	moški
Sestava tkanine	35 % bombaža
Sestava tkanine	65 % poliestra
Gramatura materiala/gostota tkanine	320 g/m <sup>2</sup>
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	črna
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom

## Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE

091802 KNEE