

HOLEX**Garnitura nasadnih ključev, 3/4-colski 4-kotnik 15-delna****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 644200 |
| GTIN | 4045197609885 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123, **nasadni ključi** po DIN 3124, zunanji 4-kotniki po DIN 3120-B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120-D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

10 kos 6-kotni nasadni ključi: Art. 644550 vel. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 T-ročaj z drsno glavo: 1 kos

1 kardanski zglob: 1 kos

2 podaljška: 200 in 400 mm

1 raglja: 1 kos

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------|
| Število delov | 15 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Pogonski 4-kotnik | 3/4 col |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 22-50 mm |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Pakiranje | Škatla iz jeklene pločevine |
| Dolžina | 540 mm |
| Širina | 190 mm |
| Višina | 80 mm |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 50 mm | 644550 50 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 27 mm | 644550 27 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 46 mm | 644550 46 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 32 mm | 644550 32 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 41 mm | 644550 41 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 24 mm | 644550 24 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 34 mm | 644550 34 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 36 mm | 644550 36 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 22 mm | 644550 22 |
| 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 30 mm | 644550 30 |