



STEITZ SECURA

Visoki delovni čevlji, antracitni OSLO Bau GORE II, S3 NB, Evropska velikost: 46**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	092785 46
GTIN	4044348290507
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Visoki delovni čevlji z vezalkami OSLO Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. **Blaženje na peti SECURA VARIO®.**

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Močnejša zaščita pred predrtjem.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

Standard:

Visoki delovni čevlji z vezalkami OSLO Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja.

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Močnejša zaščita pred predrtjem.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napotek:

Široka izvedba XB pod art. 092786.

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–51.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Široka izvedba XB pod art. 092786.

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Jeklo

Varnost proti prerezanju: Jeklo

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Tehnični opis

Material zaščitne kapice	Jeklo
Razred zaščite	S3
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)	Več kot 200 °C
Izolacija proti mrazu	do -20 °C
Varnost proti prerezanju	Jeklo
Evropska velikost čevlja	46
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Spol	moški
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji