



## Garnitura nasadnih ključev, colski 4-kotnik 14-delne



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	646500
GTIN	4018754080175
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124; zunanji 4-kotniki po DIN 3120-B 25 z vzmetnim zatičem.

Notranji 4-kotniki po DIN 3120-D 25 z izvrtino in gumbom za sprostitvev.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M30–M52.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Obseg dobave:

4 12-kotnih nasadnih ključev: Po 1 kos art. 647000 vel. 46; 50; 55; 60

4 6-kotnih nasadnih ključev: Po 1 kos art. 647100 vel. 65; 70; 75; 80

1 kotni zglob: 1 kos

1 drsna glava: Art. 648200

1 ročaj: Art. 648700

2 podaljška: Po 1 kos art. 648000 vel. 200; 410

1 glava raglje: Art. 647500

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Višina: 122 mm

Pogonski 4-kotnik: 1 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 65-80 mm

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 46-60 mm

### Tehnični opis

Število delov	14
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1 col
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	65-80 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	46-60 mm
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	785 mm
Širina	200 mm
Višina	122 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Drsna glava, colska brez ročaja	648200
Podaljšek, 1 cola Celotna dolžina 200 mm	648000 200
6-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 80 mm	647100 80
12-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 55 mm	647000 55
6-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 70 mm	647100 70
Ročaj za 1 colo	648700
12-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 60 mm	647000 60
12-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 46 mm	647000 46
Podaljšek, 1 cola Celotna dolžina 410 mm	648000 410
12-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 50 mm	647000 50
6-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 65 mm	647100 65
6-kotni nasadni ključ, colski Zev ključa 75 mm	647100 75
Raglja, 1 cola brez ročaja	647500