

Garant GRIDLINE

**Delavniški voziček z v celoti izvlečljivimi predali, 20×16G, Število predalov: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	914540 6
GTIN	4045197892195
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Delavniški voziček z nedrsečo X-ABS odlagalno ploščo, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Obseg dobave:**

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

**Lakiranje:**

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

**Napotek:**

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791, ni vključen v centralno zaklepanje delavniškega vozička, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200.

Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material:

robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;

vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

## Tehnični opis

Širina	800 mm
Globina	500 mm
Masa	71,4 kg
Višina	1000 mm
Število predalov	6
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×16
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

## Pribor

Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 125 mm	951510 125
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih Tip G

915567 G

Puša ključavnice za GridLine Tip VA21

914227 VA21