



STEITZ SECURA

**Visoki delovni čevlji, antracitni OSLO Bau GORE II, S3 NB, Evropska velikost: 44****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	092785 44
GTIN	4044348290484
Razred artikla	09C

**Opis****Izvedba:**

Visoki delovni čevlji z vezalkami OSLO Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja. **Blaženje na peti SECURA VARIO®.**

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Močnejša zaščita pred predrtjem.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

**Standard:**

Visoki delovni čevlji z vezalkami OSLO Bau GORE II z membrano GORE-TEX® za zračen in vodotesen vrhnji material iz voljnega vodotesnega usnja.

- **Zaprt jezik.**
- **Podplat Perbunan Alpine, antraciten.**
- **Podložen rob.**
- **Protipožarni podplat iz pravega usnja.**
- **Močnejša zaščita pred predrtjem.**
- **Udoben vložek ERGO-COOL®.**

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Napotek:**

Široka izvedba XB pod art. 092786.

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–51.

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

Široka izvedba XB pod art. 092786.

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Jeklo

Varnost proti prerezanju: Jeklo

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200 °C

Izolacija proti mrazu: do -20 °C

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

## Tehnični opis

Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)

Več kot 200 °C

Evropska velikost čevlja

44

Material zaščitne kapice

Jeklo

Standard

Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Izolacija proti mrazu

do -20 °C

Varnost proti prerezanju

Jeklo

Razred zaščite

S3

Spol

moški

Vrsta izdelka

Zaščitni visoki delovni čevlji