



Garnitura montažnih izvijačev Allrounder, Število delov: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667615 25
GTIN	7610733085453
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Ročaj Multicraft in teleskopski ročaj za vpenjanje stebel preciznih izvijačev.

8 dvojnih stebel, 14 stebel in 1 preizkuševalnik napetosti (110 – 250 V po VDE 0680/6) za vse običajne vijake.

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Natančno izdelane konice so črne barve.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico: Vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Stebla s konico za profil Phillips: Vel. 00; 0; 1; 2

Stebla s konico Pozidriv: Vel. 0; 1; 2

Stebla s 6-kotno konico: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Stebla za Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Preizkuševalnik napetosti art. 665020: Vel. 2,5

Konica za šilo art. 667640: 1 kos

Ročaj iz umetne mase art. 667620.: 1 kos

Teleskopski ročaj: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s kakovostno rolo-torbico iz umetne mase.

Napotek:

Nadomestna zamenljiva stebila najdete pod art. 669605 – 669608 in art. 659921 – 659928.

Tehnični opis

Število delov	25
Pogonski profil	Ploščati izvijači
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Steblo s konico za notranji 6-kotnik Tip 2	669606 2
6 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 5 mm	659920 5
6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 6,5 mm	659928 6,5
6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Steblo s konico Torx® Tip 2	669607 2
Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 1	669605 1
6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 5,5 mm	659928 5,5
Steblo s konico Pozidriv Tip 1	669608 1
6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 8 mm	659928 8
Steblo s konico za notranji 6-kotnik Tip 1	669606 1
6 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 4 mm	659920 4
6 mm zamenljivo stebloPozidriv Velikost križne zareze 2	659923 2
6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
6 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zareze 2	659921 2
Steblo s konico Torx® Tip 1	669607 1
6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX25	659922 TX25
Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 2	669605 2
6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX20	659922 TX20

6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 4 mm	659928 4
Steblo s ploščato konico in konico za profil Phillips Tip 3	669605 3
Šila	667640
Močan ročaj „multicraft“, rdeč	667620
Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost Širina rezila 2,5 mm	665020 2,5