



FlexiVision 100 z ročajem za kamero FlexiScope 3, Tip: EXTENDED



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	492864 EXTENDED
GTIN	2050001957054
Razred artikla	49C

Opis

Izvedba:

FlexiVision 100 je osnovna enota s kamero za industrijsko uporabo. S svojimi različnimi funkcijami omogoča pridobivanje dodatnih slikovnih podatkov med pregledovanjem, kar omogoča učinkovitejši in procesno varnejši postopek pregledovanja. Neposreden prenos slike na monitor z visoko ločljivostjo (računalnik ni potreben). Možnost shranjevanja posnetkov na USB-ključ. Možnost kombiniranja s priključnimi napravami ročaj za kamero FlexiScope 3 in HD-kamero.

Z ročajem za kamero FlexiScope 3, za uporabo vseh sond FlexiScope 2 in 3. V ročaju je vgrajen LED-vir svetlobe.

Prednosti:

- **Ločljivost Full HD (1920 × 1080)**
- **Slikovno dokumentiranje**

Z inovativnimi video algoritmi za optično poudarjanje značilnosti (selektivna barvna prilagoditev). Optični filter za prah in dim za pregledovanje delujočih izpušnih sistemov.

Obseg dobave:

Osnovna enota s kamero FlexiVision 100, ročaj za kamero FlexiScope 3 vklj. z DVI-kablom, USB-pomnilniškim ključem, omrežnim napajalnikom, materialom za čiščenje in transportnim kovčkom.

Dodatni pribor:

Sonde FlexiScope 2 in 3 art. 492876- 492889.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
-----------	-------------------

Vrsta izdelka

Endoskop

Pribor

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, raven pogled
Dolžina sonde 150 mm

492876 150

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, stranski pogled
Dolžina sonde 110 mm

492888 110

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, raven pogled
Dolžina sonde 110 mm

492878 110

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, stranski pogled
Dolžina sonde 135 mm

492887 135

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, stranski pogled
Dolžina sonde 170 mm

492889 170

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, stranski pogled
Dolžina sonde 150 mm

492886 150

Sonda FlexiScope 2 in 3 za ročaj za kamero, raven pogled
Dolžina sonde 135 mm

492877 135