



## elektronski sistem zaklepanja G-ELS, Tip: KO13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	960015 KO13
GTIN	4045197911926
Razred artikla	91Y

### Opis

#### Izvedba:

Možnost dograditve v delavniško pohoštvo GARANT od leta 2006.

**TAG-način:** aktivirajte ključavnico z administratorsko kartico TAG in uporabljajte transponderje GARANT za odklepanje in zaklepanje predalov.

**PIN-način:** aktivirajte ključavnico z administratorsko kartico PIN v tem načinu in uporabljajte svojo PIN-kodo za odklepanje in zaklepanje predalov. Za PIN-kodo so mogoče številke 1–4 (npr. 2 3 1 4).

Mogoče je vnesti 4-mestno PIN-kodo (256 različnih možnosti) ali 6-mestno PIN-kodo (4096 različnih možnosti).

Ključavnica je opremljena s kapacitivnim poljem na dotik. Zaradi boljše vidljivosti ima polje na dotik pri upravljanju osvetljeno ozadje.

Inteligenten, varen in hiter dostop do vašega orodja z G-ELS. Ergonomična in prijetna haptika z 2K vložki ročajev. Kristalno jasen, svetel OLED-prikazovalnik z visokim kontrastom. Do 20.000 ciklov zaklepanja z eno baterijo.

#### Napotek:

Sistemi zaklepanja, ki so že aktivirani z administratorsko kartico, so že personificirani, zato jih ni mogoče več zamenjati.

**Velikost ključavnice G-ELS je odvisna od tipa omare zaradi njene mehanike zaklepanja** (npr. 960015 vel. GP11 je primerna za omaro s krilnimi vrati). Vaš svetovalec za delavniško pohoštvo bo za vas poiskal ustrezne različice. Pri prvem naročilu je treba naročiti tudi administratorsko kartico (Admin Card).

Baterijsko napajanje le z baterijami Hoffmann Group. Baterije in nadomestni deli so na voljo pri Hoffmann Group.

Višina: 37 mm

Dolžina: 123 mm

Globina: 33 mm

Življenjska doba baterije: 20.000 ciklov zaklepanja  
Vrsta prikazovalnika: OLED

## Tehnični opis

Dolžina	123 mm
Višina	37 mm
Globina	33 mm
Vrsta prikazovalnika	OLED

## Pribor

Administratorska kartica za G-ELS Tip PIN	960013 PIN
Administratorska kartica za G-ELS Tip TAG	960013 TAG
Pokrov Tip BATCOV	960019 BATCOV
Pokrov Tip PINCOV	960019 PINCOV
Litijeva baterija Tip BAT	960016 BAT