



Garnitura izvijačev s standardizirano konico, ploščatih, z ročajem iz umetne mase, Število izvijačev: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	662010 9
GTIN	7610733085835
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Kovana stebila, konice so natančno obdelane na standardne mere ploščatih zarez vijakov.

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Standard:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Vsebina:

po 1 izvijač art. 662000: Vel. 2 × 70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Napotek:

Izvijači za elektrikarje imajo zagotovljeno življenjsko dobo, če jih uporabljate za vijake s standardno zarezo ustrezne velikosti (glejte tabelo). Z izbiro ustrezne velikosti izvijača se izognete tudi poškodbam zarez v glavah vijakov.

Tehnični opis

Število izvijačev	9
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 8 mm	662000 8
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 3,5 mm	662000 3,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 2X70 mm	662000 2X70
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 5,5 mm	662000 5,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 13 mm	662000 13
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 2X50 mm	662000 2X50
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 10 mm	662000 10
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 2,5 mm	662000 2,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 4 mm	662000 4
Prijemalnik vijakov Tip 1	666425 1
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem iz umetne mase Širina konice b 6,5 mm	662000 6,5