



Garniture klešč za varnostne obroče, 20-delna za notranje in zunanje varnostne obroče



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700170
GTIN	3148515415005
Razred artikla	73R

Opis

Izvedba:

Ročaj in členek kovana, konice so zamenljive (vpenjalni vijak). Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Z **odpiralno vzmetjo** in brezstopenjsko nastavljivo **omejtvijo zeva**.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Obseg dobave:

Po 1 klešče za notranje in zunanje varnostne obroče z 9 pari zamenljivih konic (po 3 pari ravnih, za 45° in za 90° zakrivljenih konic).

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, zakrivljen

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven

za notranje varnostne obroče Ø: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

za zunanje varnostne obroče Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Ø konic klešč za notranje varnostne obroče: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Ø konic klešč za zunanje varnostne obroče: 0,9; 1,3; 1,8 mm

maksimalna celotna dolžina klešč za notranje varnostne obroče: 180 mm

maksimalna celotna dolžina klešč za zunanje varnostne obroče: 180 mm

Tehnični opis

Ø konic klešč za zunanje varnostne obroče	0,9; 1,3; 1,8 mm
za notranje varnostne obroče Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
maksimalna celotna dolžina klešč za notranje varnostne obroče	180 mm
maksimalna celotna dolžina klešč za zunanje varnostne obroče	180 mm
Število klešč	2
Ø konic klešč za notranje varnostne obroče	0,9; 1,3; 1,8 mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, zakrivljen
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, raven
Shranjevanje v	Škatla iz umetne mase
Standard	DIN 5254 A in B
Standard	DIN 5256 C in D
Zamenljiva konica	da
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče