



Garnitura izvijačev s pregibnim ročajem, 9-delna Za profil Phillips in notranji 6-kotnik, Število delov: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667645 9
GTIN	7610733205653
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Ročaj je iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem. **Steblo** je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Zaradi precizno izdelanih konic ne prihaja do zdrsa konice izvijača iz glav vijakov, npr. ploščate konice stebel imajo vzporedna boka, križne konice so rezkane na natančno mero. Pregibni ročaj omogoča 2 funkciji:

- **Hitro vijačenje (v ravnem položaju).**
- **Močno zatezanje (v 90° zakrivljenem položaju).**

Vsebina:

Pregibni ročaj: 1 kos

Stebela s konico za profil Phillips art. 659870: Vel. 1; 2; 3

Stebela s 6-kotno konico art. 659878: Vel. 3; 4; 5; 6; 8

Napotek:

Nadomestna zamenljiva stebela najdete pod art. 659870–659884.

Tehnični opis

Število delov	9
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zarez 2	659870 2
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključ 9 mm	659880 9
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključ 10 mm	659880 10
8 mm zamenljivo stebloPozidriv Velikost križne zarez 3	659872 3
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 4 mm	659878 4
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
8 mm zamenljivo stebloPozidriv Velikost križne zarez 2	659872 2
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 8 mm	659878 8
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključ 6 mm	659880 6
8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zarez 3	659870 3
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključ 13 mm	659880 13

8 mm zamenljivo stebloTorx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 8 mm	659880 8
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 11 mm	659880 11
8 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zareze 1	659870 1
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 6 mm	659878 6
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 7 mm	659880 7
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 10 mm	659878 10
8 mm zamenljivo steblo6-kotni 6-kotnik 5 mm	659878 5
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 12 mm	659880 12
8 mm zamenljivo stebloTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
8 mm zamenljivo steblo6-kotni nasadni ključ Zev ključa 5,5 mm	659880 5,5