



## Garnitura vijačnih nastavkov 61-delna, Tip: M



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675900 M
GTIN	4013288102058
Razred artikla	63H

### Opis

#### Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole), sortirano; 1 spojno držalo.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675320 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675240, po 1 kos vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: Art. 675270, po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Art. 675350, po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Art. 675370, po 1 kos vel. 2; 3; 4; 5

Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos

## Tehnični opis

6-kotno držalo vijaka nastavka	C 6,3
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	TriWing
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Število delov	61
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

## Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX30	675350 TX30
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX15	675350 TX15
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 2 mm	675240 2
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675200 3/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 2,5 mm	675240 2,5
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675320 3/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX27	675350 TX27
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX10	675350 TX10
	675270 4

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3z okroglo glavo  
6-kotnik 4 mm

Vijačni nastavek TRI-WING®, 1/4 cole C 6,3 Profil TRI-WING®  
2

675370 2

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost  
križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675320 2/25

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3z okroglo glavo  
6-kotnik 5 mm

675270 5

Vijačni nastavek TRI-WING®, 1/4 cole C 6,3 Profil TRI-WING®  
3

675370 3

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus  
6-kotnik 5 mm

675240 5

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3z okroglo glavo  
6-kotnik 2,5 mm

675270 2,5

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3z okroglo glavo  
6-kotnik 6 mm

675270 6

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil  
Torx® TX20

675350 TX20

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3z okroglo glavo  
6-kotnik 3 mm

675270 3

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus  
6-kotnik 6 mm

675240 6

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus  
6-kotnik 3 mm

675240 3

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus  
6-kotnik 4 mm

675240 4

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko  
cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675200 2/25

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost  
križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675320 1/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil  
Torx® TX25

675350 TX25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil  
Torx® TX40

675350 TX40

675370 4

Vijačni nastavek TRI-WING®, 1/4 cole C 6,3 Profil TRI-WING®  
4

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko  
cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675200 1/25