


**Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili, Zunanji Ø: 16,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

V strojnih vijčnikih s spojnim držalom (art. 675000 – 675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400 – 676770).

Tehnični opis

Dolžina držala	20 mm
za vijake z ugrezno glavo	M8
za izvrtino od	3,2 mm
celotna dolžina	40 mm
Število rezil Z	3

Zunanji Ø	16,5 mm
6-kotno držalo vijalnega nastavka	C 6,3
Oznaka proizvajalca	846 HSS
Rezalni material	HSS
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Standard	DIN 335 C
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Pribor

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijalne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm	676410 6,3
Držalo s hitro spojko in zaporo 6-kotno držalo 6,3	675025 6,3
Enoročna raglja z magazinom za 1/4-colske vijalne nastavke, v tekstilnem držalu za pas	676770
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijalne nastavke, s teleskopskim stebлом	676400
Ročaj s 1/4-colskimi vijalnimi nastavki teleskopskim stebлом in magnetom	676555
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3S	675020 6,3S
Držalo z magnetom/razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3	675015 6,3
Ročaj Kraftform, vpenjalo za 1/4-colske vijalne nastavke C 6,3z magnetom 6-kotno držalo 6,3 mm	676440 6,3
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijalne nastavkes hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm	676656 6,3
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K
Ročaj Kraftform, vpenjalo za 1/4-colske vijalne nastavke C 6,3z razcepnim obročkom 6-kotno držalo 6,3 mm	676420 6,3
Držalo z magnetom / hitro spojkoBiTorsion 6-kotno držalo 6,3	675030 6,3
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3R	675020 6,3R

Držalo z magnetom/hitro spojko 6-kotno držalo 6,3	675050 6,3
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3	675020 6,3
Držalo z magnetom/razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3/150	675015 6,3/150
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijajčne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo, ESD 6-kotno držalo 6,3 mm	676415 6,3
Držalo z razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3	675000 6,3
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijajčne nastavke C 6,3, kratkiz magnetom 6-kotno držalo 6,3 mm	676405 6,3
Držalo z magnetom / razcepnim obročem 6-kotno držalo 7-RUND	675010 7-RUND