



## Garniture vijčnih nastavkov z orodjem za upravljanje 13-delne



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 676090        |
| GTIN                  | 4013288093219 |
| Razred artikla        | 63H           |

### Opis

#### Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijčnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijčnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Ročaj Kraftform za izvijač **s teleskopskim stebлом, ki se skriva v jedro ročaja** art. 676400.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675310, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675320, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos, podobno art. 675250, vel. 0,6×4,5; 1,0×5,5

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos art. 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676400 s teleskopskim stebлом in hitrovpenjalno glavo C/E 6,3

### Tehnični opis

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv           |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Pogonski profil                               | Izvijač TORX® z izvrtino |
| Oznaka proizvajalca                           | KK 50                    |
| Število delov                                 | 13                       |
| Orodje za upravljanje                         | Ročaj za izvijač         |
| v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo | da                       |
| Vrsta izdelka                                 | Vijačni nastavek         |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX20                                | 675350 TX20 |
| Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm | 675310 2/25 |
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX30                                | 675350 TX30 |
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX40                                | 675350 TX40 |
| Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm | 675310 1/25 |
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX10                                | 675350 TX10 |
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX15                                | 675350 TX15 |
| Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4-cole Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Vijačni nastavek Torx®, 1/4 cole z izvrtino Profil Torx® TX25                                | 675350 TX25 |
| Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4-cole Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm | 675320 1/25 |