

**Nastavek s stožčastim grezilom, s 3 rezili, Zunanji Ø: 8,3mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 676310 8,3 |
| GTIN | 4013288119018 |
| Razred artikla | 63H |

Opis**Izvedba:**

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijčnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

V strojnih vijčnikih s spojnim držalom (art. 675000 – 675050) ali v ročaju za izvijač (art. 676400 – 676770).

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---------|
| Dolžina držala | 20 mm |
| celotna dolžina | 31 mm |
| za izvrtino od | 2 mm |
| za vijake z ugrezno glavo | M4 |
| Število rezil Z | 3 |
| Zunanji Ø | 8,3 mm |
| 6-kotno držalo vijčnega nastavka | C 6,3 |
| Oznaka proizvajalca | 846 HSS |
| Rezalni material | HSS |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Standard | DIN 335 C |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Držalo z magnetom / razcepnim obročem 6-kotno držalo 7-RUND | 675010 7-RUND |
| Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo, ESD 6-kotno držalo 6,3 mm | 676415 6,3 |
| Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3, kratkiz magnetom 6-kotno držalo 6,3 mm | 676405 6,3 |
| Držalo z magnetom/razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3 | 675015 6,3 |
| Držalo s hitro spojko in zaporo 6-kotno držalo 6,3 | 675025 6,3 |
| Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3S | 675020 6,3S |
| Držalo z razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3 | 675000 6,3 |
| Ročaj Kraftform, vpenjalo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3z magnetom 6-kotno držalo 6,3 mm | 676440 6,3 |
| Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavkes hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm | 676656 6,3 |
| Držalo z magnetom/hitro spojko 6-kotno držalo 6,3 | 675050 6,3 |
| Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3R | 675020 6,3R |
| Držalo z magnetom/razcepnim obročem 6-kotno držalo 6,3/150 | 675015 6,3/150 |
| Enoročna raglja z magazinom za 1/4-colske vijačne nastavke, v tekstilnem držalu za pas | 676770 |
| Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K | 675020 6,3K |
| Ročaj s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki teleskopskim stebлом in magnetom | 676555 |
| Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3 | 675020 6,3 |

Ročaj Kraftform, vpenjalo za 1/4-colske vijajčne nastavke C
6,3z razcepnim obročkom 6-kotno držalo 6,3 mm

676420 6,3

Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijajčne nastavke, s
teleskopskim stebлом

676400

Držalo z magnetom / hitro spojkoBiTorsion 6-kotno držalo
6,3

675030 6,3