



## Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz superplastike, bela, Ø ohišja/material ohišja: 40Gmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	753100 40G
GTIN	4030618300182
Razred artikla	73W

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

#### Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

#### Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

#### Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

### Tehnični opis

Material ročaja	Les
Celotna dolžina	330 mm
Masa	0,61 kg
Material ohišja	Jeklana litina
Dolžina ročaja	280 mm
Ø udarne površine nastavkov	40 mm

Dolžina glave z nastavki	110 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Superplastika, srednje trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	bela
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za $\varnothing$ glave kladiva 40 mm	753450 40
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za $\varnothing$ /material ohišja 40A mm	753310 40A
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za $\varnothing$ /material ohišja 40G mm	753310 40G
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za $\varnothing$ glave kladiva 40 mm	754000 40
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za $\varnothing$ glave kladiva 40 mm	753500 40
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za $\varnothing$ glave kladiva 40 mm	753600 40
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za $\varnothing$ ohišja 40 mm	753400 40
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za $\varnothing$ glave kladiva 40 mm	753700 40