



Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 26-delne



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676130
GTIN	4013288155313
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200 vel. 1; 2; 3

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220 vel. 1; 2

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674240, vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za Torx®: Po 1 kos art. 674245 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos, art. 674260 vel. 5,5

Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek

Raglja s finim ozobjem „Zyklop Speed“, 1/4-colska: 1 kos art. 632390 z vrtljivo glavo raglje

Podaljšek, 1/4-colski: 1 kos 150 mm s hitrovrtljivim tulcem

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Oznaka proizvajalca	Kraftform Kompakt Zyklus
Število delov	26
Orodje za upravljanje	Raglja s finim ozobljenjem Zyklus Speed, 1/4 cole
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 Profil Torx® TX30	674245 TX30
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 Profil Torx® TX10	674245 TX10
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 Profil Torx® TX20	674245 TX20
Raglja s finim ozobljenjem Zyklus Speed, dvosmerna, 1/4 cole z vrtljivo glavo in izmetačem	632390
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4 cole E 6,3 Širina konice/celotna dolžina 5,5 mm	674260 5,5
Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	674240 4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3 mm	674200 3
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1 mm	674220 1
Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	674240 3
Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	674240 5
Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	674240 6
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2 mm	674200 2

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 Profil Torx® TX25	674245 TX25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2 mm	674220 2
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole, E 6,3 Profil Torx® TX15	674245 TX15
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1 mm	674200 1