



Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 33-delne



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676140
GTIN	4013288191748
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik z zatičem: Po 1 kos art. 674244 vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos vel. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobno art. 674250)

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 6,5/89 (podobno art. 674260)

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za TRI-WING®: Po 1 kos vel. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobno art. 675370)

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za TORQ-SET®: 1 kos vel. 6/89; 8/89; 10/89 (podobno art. 675360)

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za vpenjalnik: Po 1 kos vel. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676410 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
-----------------	------------------

Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Vpenjalni vložek
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torq-Set
Pogonski profil	TriWing
Oznaka proizvajalca	KK 62
Število delov	33
Orodje za upravljanje	Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674220 2/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 3 mm	674244 3
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 6 mm	674244 6
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674220 3/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 2 mm	674244 2
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm	674200 1/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674200 3/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674200 2/89

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm	674220 1/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 2,5 mm	674244 2,5
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm	676410 6,3
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 5 mm	674244 5
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 4 mm	674244 4