



Garniture vijčnih nastavkov z orodjem za upravljanje 31-delne



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676150
GTIN	4013288144652
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijčnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijčnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200, 2 kosa 1/25; 3 kosi 2/25; 1 kos 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675380, 1 kos 1/25; 3 kosi 2/25; 1 kos 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 1 kos 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 1 kos 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos. vel. 1,0x5,5

Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijčni nastavek

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Raglja za vijčne nastavke 1/4 cole: 1 kos, art. 676645

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Oznaka proizvajalca	Bit-Check 30 Zyklus Mini 1
Število delov	31
Orodje za upravljanje	Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX30	675350 TX30
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 8 mm	675240 8
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675240 3
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX15	675350 TX15
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX25	675350 TX25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675200 3/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX10	675350 TX10
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX20	675350 TX20
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675200 1/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko conotrda Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675380 1/25
	675200 2/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm

675240 6

Ključ z ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 Tip 1/4

676645 1/4

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko conotrda Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675380 2/25

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko conotrda Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm

675380 3/25

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm

675240 4

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K

675020 6,3K

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm

675240 5