

**Tajima****Univerzalni nož s 3 rezili, širina 18 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	845000
GTIN	4975364019202
Razred artikla	83M

**Opis****Izvedba:**

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.

Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, s tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili (art. 845010 vel. 10), **širina 18 mm.**

Dolžina noža brez rezila: 160 mm

Dolžina rezila: 100 mm

Širina rezila: 18 mm

Debelina rezila: 0,5 mm

Število segmentov: 8

**Tehnični opis**

Dolžina rezila	100 mm
Dolžina noža brez rezila	160 mm
Število segmentov	8
Širina rezila	18 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Vrsta izdelka	Univerzalni noži

**Pribor**

Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „multisharp“ Količina 50	845023 50
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „multisharp“ Količina	845021
Varnostni nosilec za univerzalni nož	845065
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“ valovito brušenje Količina 10	845012 10
Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 50	845018 50
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina 10	845010 10
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“ Količina 10	845015 10
Zbiralnik rezil	845130
Zbiralnik rezil, majhna izvedba	845135
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „experience“ Količina	845010
Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „longlife“ Količina 50	845019 50
Garnitura rezil, 10-delna, širina 18 mm, brez zarez za prelom segmentov „experience“ Količina 10	845016 10
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „longlife“ valovito brušenje Količina	845012
Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „multisharp“ Količina 10	845021 10
Garnitura segmentnih rezil, 8-delna, širina 18 mm bimetal Količina 8	845017 8
Garnitura rezil, 10-delna, širina 18 mm, brez zarez za prelom segmentov „experience“ Količina	845016