



Garniture vijčnih nastavkov z orodjem za upravljanje 32-delne, Tip: M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676100 M
GTIN	4013288157027
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijčnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijčnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Uporaba:

Standardni profili za običajne vijčane zveze.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200, po 3 kosi vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675220, po 3 kosi vel. 1/25; 2/25; 3/25
 Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675240 po 1 kos vel. 4; 5; 6
 Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Art. 675350 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
 Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676410 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3
 Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Oznaka proizvajalca	KK 70 Allround
Število delov	32
Orodje za upravljanje	Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675220 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil Torx® TX25	675350 TX25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675200 2/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675200 3/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675220 2/25
Ročaj Kraftform za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm	676410 6,3
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	675240 4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675200 1/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	675240 5
	675240 6

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus
6-kotnik 6 mm

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil
Torx® TX30

675350 TX30

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil
Torx® TX15

675350 TX15

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko
cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm

675220 3/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil
Torx® TX20

675350 TX20

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil
Torx® TX40

675350 TX40

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3z izvrtino Profil
Torx® TX10

675350 TX10

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K

675020 6,3K