

**Garant****Digitalna merilna ura Odčitavanje 0,01 mm, 3-delna garnitura, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434003 12,5
GTIN	4045197927217
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Digitalna merilna ura z velikim (12 mm) kontrastnim LCD-prikazovalnikom. Zaradi referenčnega sistema je ura takoj po vklopu pripravljena za merjenje.

**Funkcija:**

Nastavljanje ničle v vsakem položaju, preklon smeri štetja, blokada gumbov pred nenamernim upravljanjem, samodejni izklop (po izbiri). Ponovni vklop ob premiku ali pritisku na gumb, referenčno razmerje ostane vedno ohranjeno. IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Merilna ura s privijačeno aluminijasto zaščitno kapico na koncu merilnega tipala. Alternativno je možna tudi snemljiva kapica. 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**3x merilna ura** art. 434000 vel. 12,5.

**Dodatni pribor:**

Nadomestno in posebno tipalo art. 434900/4910/4915, žični odmikalnik art. 434930, podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Preklop odčitavanja	0,01 mm
Merilno območje	12,5 mm
Merilna sila	0,5–1 N
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	60 mm
Točnost	0,02 mm
Debelina ohišja	28 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm

023000 3X12,5

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm

023010 3X12,5

## Pribor

Digitalna merilna uraodčitavanje 0,01 mm Merilno  
območje 12,5 mm

---

434000 12,5