

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-800, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094350 8       |
| GTIN                  | 10076490480896 |
| Razred artikla        | 04P            |

**Opis****Izvedba:**

Serija HyFlex®. Vsestranske delovne rokavice s prevleko iz nitrila za natančna in splošna dela. Nudijo dobro ravnotežje med udobjem, gibljivostjo in zaščito rok. S tehnologijo Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za zmanjšanje utrujenosti rok. Standard Öko-Tex® 100.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Velikost rokavic  | 8          |
| Material prevleke | Nitril     |
| Otip              | zelo dobro |
| Oprijem v olju    | dobro      |
| Zračnost          | zelo dobro |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja                   |
| Brez DMF                        | da                           |
| brez silikona                   | da                           |
| Oprijem v mokrem                | zmerno                       |
| Prilagodljivost                 | zelo dobro                   |
| Serijska                        | HyFlex®                      |
| Kategorija zaščite              | Kategorija II                |
| Vrsta rokavic                   | Večnamenske delovne rokavice |
| Standard za oblačila            | Standard Öko-Tex® 100        |
| Vsebina                         | 12                           |
| Lastnosti rokavic               | brez silikona                |
| Lastnosti rokavic               | Prijazno za kožo alergikov   |
| Lastnosti rokavic               | Brez DMF                     |
| Lastnosti rokavic               | Brez lateksa                 |
| EN 388                          | 3131A                        |
| Nosilni material                | Najlon                       |
| Prevleka                        | Nitril pena                  |
| Različica prevleke              | Prevleka dlani               |
| Področje uporabe                | Večnamensko                  |
| Dolžina                         | 199 mm                       |
| Barva                           | siva/bela                    |
| Masa                            | 20,4 g                       |
| Tehnologija pletenja            | 15G                          |
| Uporaba                         | za večkratno uporabo         |
| Material                        | Nitril pena                  |
| Razred zaščite pred vrezi       | A                            |
| Vrsta izdelka                   | Večnamenske delovne rokavice |

