

**Ansell****Delovne rokavice, par HyFlex® 11-818, Velikost rokavic: 9**

## Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094358 9       |
| GTIN                  | 10076490478541 |
| Razred artikla        | 04P            |

## Opis

### Izvedba:

HyFlex® 11-818. Z inovativno prevleko ta trikrat daljšo življenjsko dobo kot jo imajo primerljive delovne rokavice. Nosilni material iz najlona in Spandexa s tehnologijo pletenja **18-gauge** za največjo občutljivost otipa pri natančnih delih. **Brez silikona in lateksa.** Posebej primerne za ravnanje z občutljivimi predmeti, finomontažo majhnih vijakov, opremljanje proizvodnih linij.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Orijem v mokrem   | dobro       |
| Brez DMF          | ne          |
| Otip              | zelo dobro  |
| Material prevleke | Nitril / PU |
| brez silikona     | ne          |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic                | 9                            |
| Prilagodljivost                 | zelo dobro                   |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja                   |
| Zračnost                        | zelo dobro                   |
| Oprijem v olju                  | dobro                        |
| Serijska                        | HyFlex®                      |
| Vrsta rokavic                   | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite              | Kategorija II                |
| Standard za oblačila            | Standard Öko-Tex® 100        |
| Vsebina                         | 12                           |
| Lastnosti rokavic               | brez silikona                |
| Lastnosti rokavic               | Brez lateksa                 |
| Lastnosti rokavic               | Brez DMF                     |
| Lastnosti rokavic               | Prijazno za kožo alergikov   |
| EN 388                          | 3121A                        |
| Nosilni material                | Najlon Spandex               |
| Prevleka                        | Nitril pena                  |
| Različica prevleke              | Prevleka dlani               |
| Področje uporabe                | Natančnost                   |
| Dolžina                         | 200 mm                       |
| Barva                           | modra                        |
| Masa                            | 16,5 g                       |
| Tehnologija pletenja            | 18G                          |
| Uporaba                         | za večkratno uporabo         |
| Material                        | Nitril pena                  |
| Razred zaščite pred vrezi       | A                            |
| Vrsta izdelka                   | Večnamenske delovne rokavice |

