

Garant
Univerzalna garnitura orodja XXL 70-delna, Število delov: 70

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

685500 70

GTIN

Razred artikla

66H

Opis
Izvedba:

Sistemiški kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: Po 1 kos art. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vijačni nastavki za 6-kotnik: Po 1 kos art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljšek: Po 1 kos art. 641029 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Tračni meter: 1 kos art. 462201, vel. 2,5

Viličasto obročni ključ: Po 1 kos art. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinirane klešče: Po 1 kos art. 700940 vel. 160
 Polokrogle klešče: 1 kos art. 713040 vel. 200
 Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 724840 vel. 160
 Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 667690 vel. 1; 2
 Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9
 Univerzalni nož: 1 kos art. 845020
 Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
 Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 238

Napotek:**Ob dobavi je orodje pospravljeno.****Tehnični opis**

Masa	11 kg
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Število delov	70
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660030 5,5
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613500 15
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642129 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613600 10
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
	660030 2

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene
Širina konice b 2 mm

Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev
Celotna dolžina 200 mm

713040 200

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm

642129 34

Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm

613600 9

Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno
prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm

700940 160

Vložek za pokrov kovčka, posamično

693352

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm

642129 15

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene
Širina konice b 3,5 mm

660030 3,5

Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem
Haptoprene Velikost križne zareze 1

667690 1

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10
mm

643229 10

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm

642129 13

Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm

613600 21

Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m

462201 2,5

Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm

613600 17

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm

642129 30

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8
mm

643229 8

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm

641029 130

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4
mm

643229 4

Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm

613600 18

Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm

613600 6

Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm

613600 19

Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2

640025 1/2

Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2

641629 1/2

643229 7

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642129 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613600 15
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
Sistemiški kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 238	693330 238
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642129 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642129 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613600 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm	613600 20
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642129 24
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642129 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613600 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613600 16
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642129 11
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642129 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613600 11
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642129 32
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642129 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642129 27
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613600 7

T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642129 21
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm	660030 6,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613600 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642129 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613600 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613500 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613600 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613600 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642129 10