

**Garant****Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski 32-delna, Število delov: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	685550 32
GTIN	2050001944498
Razred artikla	66H

**Opis****Izvedba:**

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

**Obseg dobave:**

12-kotni nasadni ključ: Po 1 kos art. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vijačni nastavki za 6-kotnik: Po 1 kos art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljšek: Po 1 kos art. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352

Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 102

**Napotek:**

**Ob dobavi je orodje v kovčku L-BOXX®.**

Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.

## Tehnični opis

Masa	6,6 kg
Izvedba	Z nasadnim ključem
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642129 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642129 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642129 27
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642129 21
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642129 12
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642129 15
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
Vložek za pokrov kovčka, posamično	693352
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642129 10
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642129 30
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642129 22
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642129 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643229 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643229 7
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642129 18
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642129 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642129 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642129 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642129 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642129 32
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642129 24
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 102	693330 102
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642129 34