



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 42-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630328 6
GTIN	4045197955951
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake/matice gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom gs\_profil\_6kant M4–M10.

Za vijake s križno zarezo gs\_profil\_phillips gs\_profil\_pozidriv M2–M6, vijake z zarezano glavo gs\_profil\_schlitz M2–M4

in za vijake z notranjim Torx® gs\_profil\_torx M2,5–M8.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

Podaljški: 2 kosa, art. 632420 vel. 50; 100

Natični ročaji: 1 kos podobno art. 632829

Vijačni nastavki Phillips C 6,3: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podobni art. 675020 vel. 6,3K za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3

Vijačni nastavki Torx® C 6,3: 7 kos. podobni art. 675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

Raglja: 1 kos art. 632300 z izmetačem

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

6-kotni vijačni nastavki C 6,3: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 3 kos. podobni art. 675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2  
 Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos, art. 676800 1/4 col gs\_profil\_4kant-einsatz –  
 gs\_profil\_6kant-schluesselfilf 1/4 col  
 Povezovalni držaj: 1 kos, art. 650005 vel. 2 gs\_profil\_6kant-kupplung E6,3 1/4 col – ■ 1/4 col  
 Vijačni nastavki Pozidriv C 6,3: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25  
 Kardanski zglob: 1 kos art. 633520  
 Dolžina: 234 mm  
 Širina: 104 mm  
 Višina: 41 mm  
 Pogonski 4-kotnik: 1/4 col  
 Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14 mm  
 Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6 mm

## Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Število delov	41
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	234 mm
Širina	104 mm
Višina	41 mm