

**Garant****Paralelni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967120 100
GTIN	4045197612557
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

**Prednosti:**

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega povzročanja hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **Vtisnjena skala širine odprtja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967520.

**Tehnični opis**

Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej

Širina čeljusti	100 mm
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 100	967140 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100