

AEG

Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: BS18C2X



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG

- Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- 23-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta in vrtalna stopnja.
- Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm.
- 4-polni motor za največjo zmogljivost pri kompaktni izvedbi.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Robusten, priročen 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- 23-stopenjska nastavitve števila vrtljajev in vrtalna stopnja.
- Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm.

Prednosti:

23-stopenjska nastavitve vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 akumulatorjema 2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.

Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	45 mm
Masa	1,7 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Transportni kovček
Tipična uporaba	Strong
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	BS 18 C2X
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1800 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	50 Nm
Izvedba motorja	4-polni motor
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip B 18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem

Pribor

Kotni nastavek za vijačenje Tip OSD2	073920 OSD2
Polnilnik akumulatorjev Tip BL1418	073841 BL1418
Kotni nastavek za vijačenje Tip WB1	073920 WB1